


## Fast Release

CHLORINE DIOXIDE (ClO<sub>2</sub>) TỐT NHẤT TRONG PHÂN KHÚC  
MÁY KHỬ MÙI + LÀM SẠCH KHÔNG GIAN



### CÓ SẴN VỚI CÁC KÍCH THƯỚC:

- GC-1K (lên tới 1.000 ft<sup>3</sup>)
- GC-2,5K (lên tới 2.500 ft<sup>3</sup>)
- GC-4K (lên tới 4.000 ft<sup>3</sup>)
- GC-10K (lên tới 10.000 ft<sup>3</sup>)



**Gard'nClean ClO<sub>2</sub> Fast Release là một loại thiết bị khử trùng bằng khí khô hoàn toàn giúp khử mùi sâu cho mọi không gian hoặc môi trường**

Phạm vi sử dụng bao gồm các khu vực khó tiếp cận chẳng hạn như các lỗ siêu nhỏ trên vật liệu không kín, ống dẫn HVAC, linh kiện điện và các khu vực khác. Do phân tử chlorine dioxide có kích thước rất nhỏ, nó có thể dễ dàng thâm nhập vào tất cả các không gian này để loại bỏ nguồn VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi), mùi và các hợp chất khác từ sâu bên trong. Lý tưởng để sử dụng trong tất cả các khu vực trồng trọt, sấy khô và chế biến, hành lang, địa điểm lưu kho, phòng tắm trong khoang giao hàng, khu vực bếp sử dụng chung, v.v.

Dù Gard'nClean Fast Release có thể tự hoạt động, nhưng chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả các bề mặt nên được làm sạch và khử trùng kỹ bằng Gard'nClean GC Liquid trước khi thực hiện Xử lý Khí Có Khả Năng Phóng Thích Nhanh.



- Chỉ cần thêm nước để kích hoạt
- Xử lý khí 3 chiều hiệu quả nhanh
- Tỷ lệ xử lý cao hơn đối với nhu cầu làm sạch sâu của bạn
- Khử Mùi Môi Trường Hoàn Toàn
- An toàn cho các bề mặt, thiết bị và cơ sở hạ tầng
- Thời gian điều trị tối thiểu là bốn giờ
- Túi đựng thân thiện với bãi rác
- Đổ bỏ chất lỏng dư thừa xuống bất kỳ cống nào
- REI (Khoảng thời gian vào lại) 12 giờ
- Cần mang PPE nếu vào lại trước REI



Gọi Cho Chúng Tôi:

**1-888-369-1975**

[www.gardnclean.com](http://www.gardnclean.com)

Để biết thêm thông tin, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [hello@gardnclean.com](mailto:hello@gardnclean.com)



## Hướng Dẫn Cơ Bản về Gard'nClean Fast Release

**PPE THÍCH HỢP:** (CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH TẠO KHÍ NẾU SỬ DỤNG THIẾT BỊ ỨNG DỤNG DÀNH CHO SẢN PHẨM DẠNG BỘT)

- ✓ **Bảo Vệ Mắt**
- ✓ **Mặt Nạ Phòng Độc NIOSH/MHSA Được Phê Duyệt để sử dụng với Hộp Đựng Khí Hữu Cơ/Axit**  
(CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG SẢN PHẨM 3M #60923 HOẶC 60926)
- ✓ **Găng Tay**

### Hướng Dẫn Sử Dụng:

1. Mở cốc và lấy túi giấy bạc ra
2. Xé túi giấy bạc đã mở và lấy phong bì màu trắng ra mà không bóc, xé hoặc chọc thủng phong bì. Đặt lại phong bì vào trong cốc một cách an toàn.
3. Đặt cốc Gard'nClean Fast Release vào vị trí chính giữa của khu vực xử lý kín, đảm bảo rằng cốc cách mặt đất ít nhất 4-6 feet. Nếu sử dụng nhiều cốc trong cùng một khu vực kín, các cốc cần cách đều nhau.
4. Để kích hoạt sản phẩm, hãy đổ đầy cốc Gard'nClean Fast Release với khoảng 175 ml nước (đến vạch đổ đầy). Không đập nắp lên cốc. Rời khỏi khu vực xử lý ngay sau khi kích hoạt sản phẩm.
5. Cho phép xử lý ít nhất 12 giờ trước khi vào lại. Nếu bắt buộc phải vào lại trước 12 giờ, bạn phải đeo kính bảo vệ mắt kín khí và mặt nạ phòng độc chống hơi hữu cơ/khí axit (ví dụ: 3M 60923/60926 có khả năng lọc được nhiều khí). Khu vực xử lý phải được thông gió đầy đủ trong ít nhất một giờ trước khi vào lại mà không cần đeo kính bảo vệ mắt/mặt nạ phòng độc.
6. Đổ dung dịch chất lỏng xuống cống xử lý tuân thủ các quy định của tiểu bang hoặc liên bang. Tránh tiếp xúc với dung dịch đã kích hoạt và tránh hít phải khói.

\*Mặc dù Gard'nClean Fast Release có thể tự hoạt động, nhưng chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả các bề mặt nên được làm sạch và khử trùng kỹ bằng Gard'nClean GC Liquid trước khi thực hiện Xử Lý Khí Có Khả Năng Phóng Thích Nhanh.\*

\*Để biết hướng dẫn đầy đủ, hãy xem Hướng Dẫn Sử Dụng của chúng tôi trên nhãn hoặc tham khảo SOP của Tổ Chức Gard'nClean.\*



Gọi Cho Chúng Tôi:  
**1-888-369-1975**

[www.gardnclean.com](http://www.gardnclean.com)  
Để biết thêm thông tin, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [hello@gardnclean.com](mailto:hello@gardnclean.com)

